

3M Ciencia.
Aplicada a la vida.™

3M División de Seguridad Personal

Respirador reutilizable de pieza facial de cara completa 3M™ Ultimate FX Serie FF-400

El respirador reutilizable de pieza facial de cara completa 3M™ Ultimate FX Serie FF-400 fue creado para ayudar a brindar la máxima comodidad, durabilidad y una mejor comunicación. Todos los tamaños tienen el sistema de conexión de bayoneta de 3M™, lo que le permite al usuario conectar una amplia variedad de cartuchos y filtros de 3M™ para ayudar a protegerse contra gases, vapores y partículas.



Respirador reutilizable con pieza facial de cara completa 3M™ Ultimate Serie FF-400

Características clave

- El lente grande cuenta con un protector Scotchgard 3M™ que facilita la limpieza y el mantenimiento
- La copa nasal y el sello facial de silicona suave ofrecen una máxima comodidad y durabilidad
- La opción del cómodo arnés para la cabeza ubica al respirador de manera más cómoda sobre la cabeza
- Válvula 3M™ Cool Flow™ que facilita respirar y reduce el calor y la humedad, así que resulta más cómodo, fresco y seco
- Diafragma pasivo de comunicación que hace posible una comunicación más fácil y clara

Aprobaciones

Aprobado por la NIOSH con los Cartuchos de la Serie 6000 3M™, con los Filtros contra partículas de las Series 2000, 2200, 7000 ó 5000 3M™, o con los sistemas de aire dual suministrado 3M™.

Uso

Cuando se lo ajusta y utiliza correctamente, podrá utilizar el respirador con concentraciones de contaminantes de hasta 10 veces el Límite de exposición permitido (PEL, por sus siglas en inglés), con cartuchos y filtros 3M aprobados, y hasta 1000 veces el PEL con sistemas de aire suministrado aprobados. Cuando se realiza una prueba de idoneidad cuantitativa, se puede utilizar con un valor de hasta 50 veces el PEL con los cartuchos y filtros aprobados 3M. Cumple con los requisitos de resistencia a los impactos del estándar ANSI Z87.1-2010 sobre protección facial y ocular limitada. No está destinado al uso en ambientes que supongan un riesgo inmediato para la vida o la salud (IDLH, por sus siglas en inglés) o con deficiencia de oxígeno.


Tamaños y peso

Pequeño (FF-401)
Mediano (FF-402)
Grande (FF-403)

Peso aproximado: 570 gramos

Componente	Material
Sello facial	Goma de silicona
Copa nasal	Goma de silicona/tereftalato de polibutileno
Válvula de inhalación	Goma de silicona/nylon
Válvula de exhalación	Goma de silicona/tereftalato de polibutileno, policarbonatos
Arnés para la cabeza	Goma de silicona
Hebillas	Nylon
Arnés para la cabeza	Acrilonitrilo butadieno estireno o tereftalato de polibutileno, policarbonatos
Botones	Nylon
Lentes	Policarbonato
Cubierta de la válvula de exhalación	Nylon o tereftalato de polibutileno, policarbonatos

Encuentre la combinación que le resulte más adecuada



Respirador reutilizable con pieza facial de cara completa 3M™ Ultimate FX Serie FF-400

Piezas de repuesto	Componente
FF-400-01	Hebilla
FF-400-02	Botón
FF-400-03	Lente de repuesto
FF-400-04	Arnés para la cabeza
FF-400-05	Ensamble del marco del lente
FF-400-06	Cómodo arnés
FF-400-07	Ensamble de la válvula de exhalación
FF-400-08	Ensamble de bayoneta
FF-400-09	Cubierta de la válvula de exhalación
FF-400-10	Cubierta de la válvula de exhalación sólida
FF-400-11	Ensamble de copa nasal
FF-400-13	Ensamble del diafragma de comunicación
FF-400-15	Cubierta de lente
FF-400-17	Protector semipermanente del lente
FF-400-18	Cubierta apilada del lente
FF-400-20	Kit de Anteojos
7582	Válvula de inhalación
7583	Válvula de exhalación



ADVERTENCIA

Este respirador contribuye a reducir la exposición a ciertos contaminantes transportados por el aire. Antes de su uso, el usuario debe leer y comprender las Instrucciones del usuario que se proporcionan como una parte del empaque del producto. Siga todas las regulaciones locales. En los E.U.A., se debe implementar un programa de protección de las vías respiratorias por escrito que reúna los requisitos de OSHA 1910.134, incluidas la capacitación, la prueba de ajuste y la evaluación médica. En Canadá, se debe cumplir con los requerimientos del estándar CSA Z94.4 o con los requerimientos legales de cada jurisdicción, según sea apropiado. El uso incorrecto del producto puede ocasionar enfermedades o muerte. Para un uso correcto, lea las instrucciones del empaque, consulte a su supervisor, o llame al Servicio técnico de 3M PSD en E.U.A. al 1-800-243-4630 y en Canadá al 1-800-267-4414.



División de Seguridad Personal
3M Center, Building 235-2W-70
St. Paul, MN 55144-1000 USA

Para obtener más información
Servicio Técnico: 1-800-243-4630
Servicio de Atención al Cliente: 1-800-328-1667
3M.com/PPESafety

3M y Cool Flow son marcas comerciales de 3M Company. Utilizada bajo licencia en Canadá. Por favor, recicle. Impreso en E.U.A. © 3M 2015. Todos los derechos reservados.